

**metabo****Smūginis gręžtuvas / perforatorius UHEV2860-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:****Galingi paketai smūginiam gręžimui.**

Perforatorius turi didelio našumo smūginį mechanizmą su tiksliu pneumatiniu smūginiu mechanizmu, kuris sukelia smūgius su maksimalia smūgio energija esant minimaliam kontaktiniam slėgiui. **Metabo Quick:** greitas gręžimo patrono keitimas be įrankių.

Universalus plaktukas su 4 funkcijomis: **smūginis gręžimas, gręžimas dviem greičiais ir iškalimas.**

- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika** darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- **Apsauginė mova:** mechaninis pavaros atjungimas, kai grąžtas blokuojamas, užtikrina saugų darbą.
- **Reguliavimo ratukas** išankstiniam sūkių ir smūgių skaičiaus pasirinkimui.
- **Dviejų greičių eiga:** du gręžimo greičiai efektyviam medienos ir metalo gręžimui.
- **Patvarus Metabo Marathon variklis** su apsauga nuo dulkių.
- **Galingas smūginis mechanizmas,** tiksliai sumontuotas aliuminio lydinio korpuse: patvarus ir tvirtas.
- **Puiki ergonomija** dėl patogaus svorio centro ir patobulintos rankenos formos.
- **Viduje esantis jungiklis** apsaugotas nuo pažeidimų ir dulkių.
- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo:** apsaugo nuo netyčinio paleidimo po elektros dingimo.
- **Užfiksuojamas jungiklis** patogiam ilgalaikiam darbui.
- **Kabelius tausojanti rutulinė įvorė** suteikia optimalią judėjimo laisvę dirbant.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su papildoma rankena ir gylio ribotuvu. Su plaktuko ir greitojo užspaudimo griebtuvais.

## Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Smūgių energija	3,4 J
Naudojama galia	1100 W
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	28 mm
Laido ilgis	4 m
Gamintojo pavadinimas	UHEV 2860-2 Quick
Įrankių laikiklio forma	SDS Plus
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	6 mm
Pakuotė	Metabox
maksimalus smūgių skaičius	4500 min <sup>-1</sup>
Svoris	3,3 kg
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 min <sup>-1</sup>
Nominalioji įtampa	230
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius