

metabo

Užsakymo data

Užsakymo numeris	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Lengvas, patogus ir ergonomiškas 210 W vibracinis šlifuoκlis: Rankena neslystančiu minkštu Softgrip paviršiumi. Puiki šlifavimo kokybė be paviršiaus nelygumų profesionaliam paviršiaus apdorojimui. Siurbimo galimybė prijungiant universalų dulkių siurblį.

Tiekimo sudėtis:

Su dulkių maišeliu, lagaminu.

Pastaba:

Tinkamą kibų švitrinį popierių rasite Nr. 557576.

Techninis aprašymas

Skylių išdėstymas	8 lizdų
Svoris	1,5 kg
Šlifavimo popieriaus ilgis (kibus)	184 mm
Ekscentriko eiga	2 mm
maksimali vibracija pagal EN	$< 4 \text{ m/s}^2$
Šlifavimo popieriaus ilgis (prispaudžiamas)	230 mm
Ekscentrinės eigos dažnis	22300 min^{-1}
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šlifavimo popieriaus plotis (kibus)	92 mm

Šlifavimo popieriaus plotis (fiksuojamas)	92 mm
Naudojama galia	210 W
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Vibracinis šlifuoklis