

metabo**Tiesinis šlifukoelis, Tipas: GE710C****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Tiesiniai Metabo® šlifukoeliai yra vieni iš ploniausių ir kompaktiškiausių rinkoje. Galingi laidinių ir akumuliatorinių tiesinių šlifukoelių varikliai užtikrina maksimalų našumą ir didelį tikslumą visose srityse.

- **Tikslus prispaudimo kaklelis stacionariam naudojimui.**
- **Iš anksto pasirenkami greičio lygiai.**
- **Saugus elektroninis variklio išjungimas, kai įrankis blokuojamas, saugiam darbui.**

Ypač trumpas, **kompaktiškas modelis**, skirtas dirbti vidinėse kiaurymėse arba ankštose erdvėse.

Tiekimo sudėtis:

Spyruokliuojanti įvorė 6 mm, 2 veržliarakčiai.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Svoris	1,4 kg
Sūkių skaičiaus diapazonas	13000 - 34000 min ⁻¹
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Naudojama galia	710 W
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
Gamintojo pavadinimas	GE 710 Compact

maksimali vibracija pagal EN

6,8 m/s²

Produkto rūšis

Tiesinis šlifluoklis