

metabo**Tiesinis šlifukoelis, Tipas: GE950GP**

Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 077264 GE950GP |
| GTIN | 4007430212412 |
| Produktų klasė | 03D |

Aprašymas

Modelis:

Tiesiniai Metabo® šlifukoeliai yra vieni iš ploniausių ir kompaktiškiausių rinkoje. Galingi laidinių ir akumuliatorinių tiesinių šlifukoelių varikliai užtikrina maksimalų našumą ir didelį tikslumą visose srityse.

- **Tikslus prispaudimo kaklelis stacionariam naudojimui.**
- **Iš anksto pasirenkami greičio lygiai.**
- **Saugus elektroninis variklio išjungimas, kai įrankis blokuojamas, saugiam darbui.**

Tiesiniai šlifukoeliai su **ilgu šlifavimo velenu** idealiai tinka **užvartų nuėmimui** ar suvirinimo siūlių šlifavimui sunkiai prieinamose vietose.

Su **mažesniu greičio diapazonu** galingam šlifavimui žiedlapiniais diskais.

Tiekimo sudėtis:

spyruokliuojanti įvorė 6 mm, guminis apsauginis dangtelis, papildoma rankena, 1 veržliaraktis.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Svoris | 1,7 kg |
| elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip |
| Gamintojo pavadinimas | GE 950 G |
| maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s ² |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naudojama galia | 950 W |
| maksimalus užspaudimo įvorės Ø | 6 mm |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 2500 - 8700 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoכלis |