

**metabo****Tiesinis šlifukoelis, Tipas: GE710P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesiniai Metabo® šlifukoeliai yra vieni iš ploniausių ir kompaktiškiausių rinkoje. Galingi laidinių ir akumuliatorinių tiesinių šlifukoelių varikliai užtikrina maksimalų našumą ir didelį tikslumą visose srityse.

- **Tikslus prispaudimo kaklelis stacionariam naudojimui.**
- **Iš anksto pasirenkami greičio lygiai.**
- **Saugus elektroninis variklio išjungimas, kai įrankis blokuojamas, saugiam darbui.**

Tiesiniai šlifukoeliai su **ilgu šlifavimo velenu** idealiai tinka **užvartų nuėmimui** ar suvirinimo siūlių šlifavimui sunkiai prieinamose vietose.

**Tiekimo sudėtis:**

spyruokliuojanti įvorė 6 mm, guminis dangtelis, 1 veržliaraktis.

**Pastaba:**

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

**Techninis aprašymas**

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Sūkių skaičiaus diapazonas	10000 - 30500 min <sup>-1</sup>
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
Gamintojo pavadinimas	GE 710 Plus

Svoris	1,6 kg
Naudojama galia	710 W
Produkto rūšis	Tiesinis šlifluoklis