

Nukreipiamasis ženklas Pagalbos telefonas, Tipas: 14200

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 099360 14200 |
| GTIN | 4061466103243 |
| Produktų klasė | 09V |

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka seną techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Turinys | 1 |
| Aukštis | 200 mm |
| Apšvietimo savybė | išjungus šviečia ilgai |
| Medžiaga | PVC folija |
| Ilgis | 200 mm |
| Tvirtinimo būdas | lipnus |
| Tiekimo tipas | Vnt. |
| Šviesumas po 10 minučių | 0,15 cd/m ² |
| Šviesumas po 60 minučių | 0,022 cd/m ² |
| Produkto rūšis | Nukreipiamasis ženklas |