

Nukreipiamasis ženklas Avarinis išėjimas, Tipas: 12150

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099362 12150
GTIN	4061466103861
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; DIN 4844

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka seną techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Aukštis	150 mm
Turinys	1
Ilgis	150 mm
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Medžiaga	Kietas PVC plastikas
Tiekimo tipas	Vnt.
Šviesumas po 10 minučių	0,15 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,022 cd/m ²
Produkto rūšis	Nukreipiamasis ženklas