

Nukreipiamasis ženklas Avarinis išėjimas, Tipas: 14150

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099362 14150
GTIN	4061466103335
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; DIN 4844

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka seną techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo būdas	lipnus
Tiekimo tipas	Vnt.
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Aukštis	150 mm
Turinys	1
Medžiaga	PVC folija
Ilgis	150 mm
Šviesumas po 10 minučių	0,15 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,022 cd/m ²
Produkto rūšis	Nukreipiamasis ženklas