



Kampinis šlifuoכלis GWS, Tipas: GWS17125SB



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077109 GWS17125SB
GTIN	4059952576657
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

Galingas kompaktiško dizaino kampinis šlifuoכלis su geresniu galios ir sukibimo santykiu, greičio parinkimu ir išmaniąja stabdymo sistema

- **sūkių skaičiaus parinkimas**
- **Išmanioji stabdžių sistema, skirta greitam disko sustabdymui įrankio išjungimo ir nuleidimo metu.**
- **KickBack Control, apsauga nuo pakartotinio įjungimo ir šoninė rankena su vibracijos kontrole, kad būtų užtikrinta didelė naudotojų apsauga.**

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Techninis aprašymas

Ypatybė	Išmanioji stabdžių sistema
maksimalus disko Ø	125 mm
Svoris	2,3 kg
Naudojama galia	1700 W
Nominalioji įtampa	230 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	2800 - 11500 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	GWS 17-125 SB

Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis