



Lenktas tiesinis šlifuoklis Akumulatorius, Tipas: GWG12V-50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

Akumulatorius kompaktiškas šlifuoklis 50 mm diskams. Sūkių skaičių reguliuojantis paleidimo jungiklis ir penki skirtingi greičio režimai užtikrina optimalų sūkių skaičiaus valdymą. Kompaktiškas, belaidis ir galingas – 12V šlifuoklis įvairiems darbams.

- **Didelis našumas greitam darbui: Galingas bešepetėlinis didelio našumo variklis ir pastovus didelis sukimo momentas, kad būtų galima pasiekti didelį našumą.**
- **Darbas be nuovargio net ir ankštesiose vietose: Labai lengvas ir kompaktiškas dizainas su maža rankena, kad būtų lengva šlifuoti.**
- **Puikus greičio valdymas pagal darbo paskirtį ir optimalūs rezultatai: Kintamo greičio paleidimo jungiklis ir penki skirtingi greičio režimai užtikrina optimalų greičio valdymą.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, 1 x spyruokliuojanti įvorė 6 mm.

Pastaba:

Tinkamus šlifavimo diskus (CER) rasite nuo Nr. 554012, glotniojo ir rupiojo valymo diskus rasite Nr. 554050; 554051; 554054 ir 554055.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	12 V
-----------------------	------

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	0
Svoris	0,53 kg
Gamintojo pavadinimas	GWG 12V-50 S
Saugos jungiklis	ne
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus disko Ø	50 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas	5000 - 15000 min ⁻¹
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis