



Akumulatorinis gręžtuvas be akumulatoriaus FlexiClick sistema, Tipas: GSR1890FCS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

- **Kompaktiškas akumulatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Galima papildyti **Connectivity** moduliu. Lankstumas: su daugybe reguliuojamų priedų **FlexiClick** sistema yra optimalus sprendimas visoms darbo situacijoms.

- **Tinka lengvai gręžti betoną iki 10 mm Ø .**
- **Kompaktiška ir galinga konstrukcija, kurios ilgis tik 136 mm, o didžiausias sukimo momentas – 64 Nm.**

Tiekimo sudėtis:

Su L-BOXX ir papildoma rankena, **be** akumulatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius, pradinius paketus ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073851 ir Nr. 073863 – 073867.

Techninis aprašymas

Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 630 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	GSR 18V 19 FC
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
standartinis naudojimas	Strong
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	64 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 min ⁻¹
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	36 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	68 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Svoris	1,1 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvus

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B18 V

073854 B18