



## Tiesinis šlifuko klis akumuliatorinis, Tipas: GGS18V-20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077267 GGS18V-20
GTIN	4059952623832
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiškas **akumuliatorinis tiesinis šlifuko klis** su bešepetėliu varikliu, apsauga nuo perkrovos ir pakartotinio paleidimo.

#### Tiekimo sudėtis:

**Be akumuliatoriaus, be įkroviklio.** Su 2 veržliarakčiais SW 19.

### Techninis aprašymas

Svoris	1,2 kg
Gamintojo pavadinimas	GGG 18V20
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	ne
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	8 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas	24000 min <sup>-1</sup>

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Tiesinis šlifjuoklis

---

## Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073854 B18