

bimos

Sukama darbo kėdė, putplastis su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Tipas: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965252 BLACK
GTIN	4016849943893
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkšto putplasčio. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams bei mechaniniam poveikiui. Atsparus kibirkštims.

Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškomis oranžinės spalvos rankenomis.

Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi.

Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

Techninis aprašymas

Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Sėdynės gylis	470 mm
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Serija	Work-Tec Ergo

Sėdynės gylio reguliavimo ribos	60 mm
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė