

bimos

Sukama darbo kėdė, putplastis su ratukais, žema, Tipas: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965250 BLACK
GTIN	4016849943886
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkšto putplasčio. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams bei mechaniniam poveikiui. Atsparus kibirkštims. Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškais oranžinės spalvos rankenomis.

Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi.

Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

Techninis aprašymas

Nugaros atramos aukštis	580 mm
Modelis	su ratukais
Sėdynės gylis	470 mm
Serija	Work-Tec Ergo
Sėdynės plotis	460 mm
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm

Sėdynės gylis reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963187
------------------------------	--------