

bimos

Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas su ratukais, žema, Tipas: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965270 BLACK
GTIN	4016849943923
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui, tampri. Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškėmis oranžinės spalvos rankenomis. Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi. Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

Techninis aprašymas

Sėdynės gylio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės gylis	470 mm
Serija	Work-Tec Ergo
Modelis	su ratukais
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės plotis	460 mm

Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963187
------------------------------	--------