

bimos

## Sukama darbo kėdė, dirbtinė oda su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Tipas: BLACK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	965262 BLACK
GTIN	4016849943916
Produktų klasė	96B

### Aprašymas

#### Modelis:

Sėdimoji dalis ir atlošas iš dirbtinės odos, patogios ir minkštos. Plaunama ir lengvai prižiūrima. Atsparus dezinfekcijai ir antibakterinis, be PVC.

Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškais oranžinės spalvos rankenomis.

Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi.

Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

### Techninis aprašymas

Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės gylį reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Serija	Work-Tec Ergo
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis

Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė