

bimos

**Sukama darbo kėdė, dirbtinė oda su ratukais, žema, Tipas: BLACK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965260 BLACK
GTIN	4016849943909
Produktų klasė	96B

**Aprašymas****Modelis:**

Sėdimoji dalis ir atlošas iš dirbtinės odos, patogios ir minkštos. Plaunama ir lengvai prižiūrima. Atsparus dezinfekcijai ir antibakterinis, be PVC.

Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškais oranžinės spalvos rankenomis.

Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi.

Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

**Techninis aprašymas**

Serija	Work-Tec Ergo
Modelis	su ratukais
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	60 mm

Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

---

## Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963187
------------------------------	--------