

bimos

Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Tipas: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965272 BLACK
GTIN	4016849943930
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui, tampri. Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškomis oranžinės spalvos rankenomis. Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi. Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

Techninis aprašymas

Sėdynės gylis	470 mm
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	60 mm
Serija	Work-Tec Ergo
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės plotis	460 mm

Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė