

Nukreipiamasis ženklas Avarinis išėjimas, Tipas: 14150

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099363 14150
GTIN	4061466103519
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka seną techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo būdas	lipnus
Aukštis	150 mm
Ilgis	150 mm
Turinys	1
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Medžiaga	PVC folija
Tiekimo tipas	Vnt.
Šviesumas po 60 minučių	0,022 cd/m ²
Šviesumas po 10 minučių	0,15 cd/m ²
Produkto rūšis	Nukreipiamasis ženklas