

Nukreipiamasis ženklas Avarinis išėjimas, Tipas: 14200

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099363 14200
GTIN	4061466103526
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženklaai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklaai atitinka seną techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Medžiaga	PVC folija
Ilgis	200 mm
Tiekimo tipas	Vnt.
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Aukštis	200 mm
Tvirtinimo būdas	lipnus
Turinys	1
Šviesumas po 10 minučių	0,15 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,022 cd/m ²
Produkto rūšis	Nukreipiamasis ženklas