

Nukreipiamasis ženklas Avarinis išėjimas, Tipas: 12150

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099363 12150
GTIN	4061466104028
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka seną techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Aukštis	150 mm
Ilgis	150 mm
Turinys	1
Medžiaga	Kietas PVC plastikas
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Tiekimo tipas	Vnt.
Šviesumas po 10 minučių	0,15 cd/m ²
Šviesumas po 60 minučių	0,022 cd/m ²
Produkto rūšis	Nukreipiamasis ženklas