

## Nukreipiamasis ženklas Avarinis išėjimas, Tipas: 12200

### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 099363 12200  |
| GTIN             | 4061466104035 |
| Produktų klasė   | 09V           |

### Aprašymas

**Standartas:**

ASR A1.3; ISO 7010

**Pastaba:**

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka seną techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

### Techninis aprašymas

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Aukštis                 | 200 mm                  |
| Turinys                 | 1                       |
| Apšvietimo savybė       | išjungus šviečia ilgai  |
| Ilgis                   | 200 mm                  |
| Medžiaga                | Kietas PVC plastikas    |
| Tiekimo tipas           | Vnt.                    |
| Šviesumas po 10 minučių | 0,15 cd/m <sup>2</sup>  |
| Šviesumas po 60 minučių | 0,022 cd/m <sup>2</sup> |
| Produkto rūšis          | Nukreipiamasis ženklas  |