

metabo**Elektrinis juostinis šlifuoκlis, Tipas: BFE9-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Galingas, kompaktiškas juostinis šlifuoκlis šlifavimui, satinavimui ir užvartų nuėmimui sunkiai pasiekiamose vietose.

- **Vario-Constamatic (VC) elektronika su reguliavimo ratuku: darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.**
- **Šlifavimo priedas, be įrankių pasukamas 270° darbui bet kurioje padėtyje.**
- **Profiliuotas varomasis volelis: sumažina šlifavimo juostos slydimą.**
- **Šlifavimo juostos keitimas be įrankių ir reguliuojamas juostos valdymas.**
- **Elektroninis švelnus startas.**
- **Patvarus Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių.**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**

Tiekimo sudėtis:

Papildoma rankena, lakštinio plieno dėžutė, šlifavimo juostos laikiklis (6, 13, 19 mm), 10 šlifavimo juostų (6 x 457 mm; P60), 10 šlifavimo juostų (6 x 457 mm; P120), 10 šlifavimo juostų (19 x 457 mm; P60), 10 šlifavimo juostų (19 x 457 mm; P120), 4 neaustinės šlifavimo juostos.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	BFE 9-20
Laido ilgis	4 m
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Juostos ilgis	457 mm
Svoris	1,8 kg
Pakuotė	Lakštinio plieno dėžė
Naudojama galia	950 W
maksimalus juostos greitis	9 - 20 m/s
Juostos plotis	6 - 19 mm