

metabo**Skersavimo ir nusklembimo staklės, Ø 216 mm, Tipas: KGSV216M**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Skersavimo ir nusklembimo staklės su **traukimo funkcija** ir **sūkių skaičiaus reguliavimu**.

- **Reguliuojamas sūkių skaičius dar universalesniam naudojimui, pvz., aliuminio profilių ir plastiko pjovimui.**
- **Integruotas pjūvio linijos lazeris ir LED darbo vietos apšvietimas tiksliems pjūviams.**
- **Ištraukiami ilginimo elementai, kuriuos galima nuimti, kad būtų galima laikyti itin ilgus ruošinius.**
- **Efektyvus drožlių nusiurbimas per integruotą drožlių surinkimo kamerą.**
- **Su „multi-cut“ pjūklo geležte (plokščiu / trapecijos dantimi), kad būtų užtikrinta aukšta pjovimo kokybė ir ilgas tarnavimo laikas, pvz., laminato ir aliuminio profiliams.**
- **Didelis pjovimo pajėgumas dėl traukimo funkcijos platiems ruošiniams.**
- **Kompaktiškas, lengvas, taip pat tinka transportavimui viena ranka.**
- **Tvirta lieto aliuminio konstrukcija, skirta sudėtingiausiems poreikiams.**
- **Dėl ergonomiškų rankenų ir pjūklo apsaugos lengva transportuoti.**
- **Vario-Constamatic (VC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.**
- **Greitas ir tikslus standartinių kampų nustatymas naudojant fiksuotus tvirtinimo taškus.**
- **Ištraukiami ilginimo elementai, kuriuos galima nuimti, kad būtų galima laikyti itin ilgus ruošinius.**

- **Ryški LED darbinė šviesa, skirta apšviesti pjūvio vietą (maitinama iš elektros tinklo, nereikia baterijų).**
- **Aukšti, reguliuojami fiksatoriai šonuose saugiam pjovimui.**
- **Galima greitai atlaisvinti fiksatorių, kad ruošinį galėtumėte pritvirtinti iš viršaus arba iš priekio.**
- **Gylio ribotuvus patogiam griovelių gaminimui.**
- **Pjūklo viršūnę galima pakreipti į kairę, papildomai sudarant kampą apatiniams pjūviams.**
- **Visos skalės ir valdymo blokai matomi ir intuityviai valdomi iš darbo vietos.**
- **Pjūklus lengva keisti naudojant suklio fiksatorių; nereikia išmontuoti apsauginio gaubto.**

Tiekimo sudėtis:

Kietlydinio pjovimo diskas (60 dantų), 2 integruoti ištraukiami stalai, ilgio fiksatorius, ruošinio gnybtas, pjūklų keitimo įrankis, laido vyniotuvas ir pjuvenų surinkimo krepšys.

Pastaba:

Tinkamus pjovimo diskus rasite 584004 – 593930.

Techninis aprašymas

maksimalus nuosklembos kampas kairinis	47 laipsniai
Ilgis	760 mm
Aukštis	340 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pjūklo kiaurymės Ø	30 mm
maksimalus sūkių skaičius	5500 min ⁻¹
Plotis	475 mm
Gamintojo pavadinimas	KGSV 216 M
maksimalus pasvirimo kampas dešininis	2 laipsniai
Laido ilgis	2 m
maksimalus dešininis nuosklembos kampas	47 laipsniai
Pjovimo disko Ø	216 mm
maksimalus pasvirimo kampas kairinis	47 laipsniai
Svoris	13,5 kg
Naudojama galia	1350 W
Maksimalus pjūvio gylis 90°	65 mm
Maksimalus pjūvio gylis 45°	36 mm

Pjūvio plotis	305 / 205 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 216 mm
Produkto rūšis	Pjūklas