

**metabo****Galandimo staklės su dviem diskais 230 V, Tipas: DS200P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:**

Galandimo staklės su dviem diskais šlifavimui, galandimui, užvartų nuėmimui bei rūdžių nuvalymui nuo plieno ir metalų, naudojant plieninės vielos šepetį. Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną. Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.

- **Ruošinio atramos, kurias galima reguliuoti be įrankių.**
- **Galingas įrenginys, skirtas sudėtingiems galandimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams.**
- **Tinka rūdžių šalinimui nuo plieninės vielos apvalių šepėčių.**
- **Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną.**
- **Didelis, pakreipiamas įrankis su praktišku V formos grioveliu suvirinimo adatoms galąsti.**
- **Mažas triukšmas, maža vibracija, be priežiūros veikiantis indukcinis variklis.**
- **Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.**
- **Maksimalus darbų saugumas dėl itin didelio nuo kibirkščių apsaugančio stiklo.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su standartiniais korundo šlifavimo diskais 36 P ir 60 N, apsaugos nuo kibirkščių akiniais, ruošinio atrama ir šešiabriauniu raktu.

**Pastaba:**

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100 ir Nr. 568733.

**Techninis aprašymas**

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	DS 200 Plus
maksimalus sūkių skaičius	2980 min <sup>-1</sup>
Naudojama galia	600 W
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	32 mm
šlifavimo disko plotis T	25 mm
Šlifavimo disko Ø D	200 mm
Svoris	17,5 kg
Laido ilgis	1,8 m
Nominali galia	230 V