

metabo**Skersavimo ir nusklembimo staklės, Ø 315 mm, Tipas: KGS315P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Skersavimo ir nusklembimo staklės su **traukimo funkcija** ir **sūkių skaičiaus reguliavimu**.

- Galimi pjūviai iki 320×120 mm, kai kampas 90°.
- Maksimalus lankstumas pjaunant, nes stalą galima pasukti, o pjūklą pakreipti iš abiejų pusių.
- Reguliuojamas sūkių skaičius dar universalesniam naudojimui, pvz., aliuminio profilių ir plastiko pjovimui.
- Metabo Quick pjūklų keitimui be įrankių.
- Švelnus startas saugiam variklio ir pavarų dėžės darbui ir ilgam tarnavimo laikui.
- Itin galingas universalus variklis ir didelis pjūklo diskas užtikrina didelį pjovimo našumą.
- Didelis pjovimo pajėgumas dėl traukimo funkcijos platiems ruošiniams.
- Dėl ergonomiškų rankenų ir pjūklo apsaugos lengva transportuoti.
- Optimalus drožlių nusiurbimas per antrą siurbimo angą tiesiai prie pjūvio vietos.
- Vario-Constamatic (VC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Greitas ir tikslus standartinių kampų nustatymas naudojant fiksuotus tvirtinimo taškus.
- Aukšti, reguliuojami fiksatoriai šonuose saugiam pjovimui.
- Galima greitai atlaisvinti fiksatorių, kad ruošinį galėtumėte pritvirtinti iš viršaus arba iš priekio.
- Integruoti ištraukiami stalai iš lieto aliuminio.

- **Gylio ribotuvas patogiam griovelių gaminimui.**
- **Visos skalės ir valdymo blokai matomi ir intuityviai valdomi iš darbo vietos.**

Tiekimo sudėtis:

Kietlydinio pjovimo diskas(84 dantys), 2 integruoti ištraukiami stalai, ruošinio gnybtas, perėjimo elementas 35/58 mm.

Pastaba:

Tinkamus pjovimo diskus rasite 584004 – 593930.

Techninis aprašymas

Pjūklo kiaurymės Ø	30 mm
Svoris	27,2 kg
Aukštis	365 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Laido ilgis	2,1 m
Maksimalus pjūvio gylis 90°	120 mm
maksimalus sūkių skaičius	4100 min ⁻¹
Pjovimo disko Ø	315 mm
maksimalus pasvirimo kampas kairinis	46 laipsniai
Naudojama galia	1600 W
Plotis	765 mm
maksimalus nuosklembos kampas kairinis	47 laipsniai
maksimalus dešininis nuosklembos kampas	60 laipsniai
maksimalus pasvirimo kampas dešininis	46 laipsniai
Gamintojo pavadinimas	KGS 315 Plus
Ilgis	950 mm
Maksimalus pjūvio gylis 45°	76 mm
Pjūvio plotis	320 / 223 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 315 mm
Produkto rūšis	Pjūklas

