

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7730, Tipas: GGG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Naujusia danga, sauganti plokštelę nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Tipas	GGG
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 120508 PDER
Kietlydinys	HB7730
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		