

metabo**Akumuliatorinis siaurapjūklis be akumulatoriaus, Tipas: 18LTX100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas ir itin patogus akumuliatorinis siaurapjūklis tiksliam pjovimui.

- **Reguliuojamas sūkių skaičius, švytuoklinė eiga ir giliai įmontuota spyruoklinė pjūklo kreipiamoji.**
- **Prijungiama pjuvenų nupūtimo funkcija užtikrina, kad pjūvio vieta būtų švari ir aiškiai matoma.**
- **Mažas rankenos perimetras ir minkštas rankenos paviršius.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, su nusiurbimo antgaliu, apsauginiu stiklu ir šešiabriauniu raktu. Su apsauga nuo trūkių.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	STA 18 LTX 100
Įrankių keitimas be įrankių	taip, Metabo Quick
Konstrukcija	Tiesi forma
Ypatybė	mažas rankenos perimetras
Švytuoklės eiga	4 lizdai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus pjūvio storis pliene	10 mm
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Svoris	1,9 kg
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Nuosklembos paklaida	taip
maksimalus pjūvio storis medienoje	100 mm
maksimali vibracija pagal EN	11,8 m/s ²
Akumuliatorių kiekis	0
Eigos dažnis	550 - 2800 min ⁻¹
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Pjūklas