

metabo**Tiesinis pjūklas, Tipas: SSEP1400**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	078222 SSEP1400
GTIN	4007430292995
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Galingas 1400 W siaurapjūklis su pastovia eiga, skirtas sunkiausiems darbams.

- **Perjungiama 3 pakopų švytuoklinė eiga užtikrina optimalų pjovimo našumą dirbant su bet kuria medžiaga.**
- **Pjūklo diską galima pasukti 180° kampu, kad būtų patogų dirbti virš galvos.**
- **Metabo VibraTech (MVT): integruotas masės kompensavimo mechanizmas vibracijoms sumažinti.**

Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu, pjūkleliu.

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	12,9 m/s ²
Eigos ilgis	32 mm
Gamintojo pavadinimas	SSEP 1400 MVT
Tinklo įtampa	230 V
Naudojama galia	1400 W
Tinklo dažnis	50 Hz
Eigos dažnis	0 - 2800 min ⁻¹

Ypatybė	Metabo Quick
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Antivibracinė sistema	taip
Svoris	4,6 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Pjūklas