



## Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 955CHC-E



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	588700 955CHC-E
GTIN	4059952534558
Produktų klasė	54B

### Aprašymas

#### Modelis:

Siaurapjūklio pjūkleliai **metalui**. Ilgesnis tarnavimo laikas atliekant tikslus, tiesius pjūvius storuose plieno profiliuose arba ketaus vamzdžiuose. Puikiai tinka griovimo darbams.

#### Pastaba:

Kietmetalio pjūkliai: sumažinkite eigos dažnį, pjaukite be švytavimo, naudokite aušinimo skystį.

### Techninis aprašymas

Pjūklelių medžiaga	HM
Lakšto storis (perforuoto lakšto)	4-12 mm
Plokštelės ilgis	150 mm
Metalo profilis (atviras)	< 100 mm
Dantų žingsnis	3 mm
Pjovimo būdas	tiesus tikslus pjūvis
Pjūklelių skaičius	1
optimaliai parinkta medžiagai	Betonas
Produkto rūšis	Siaurapjūklio pjūklelis