



Tiesinis šlifuoKLIS akumuliatorinis, Tipas: M18FDGRB



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Galingas 18 V / 5,0 Ah akumuliatorinis tiesinis šlifuoKLIS su bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu.

- **REDLINK PLUS™ elektronika su skaitmenine apsauga nuo perkrovos dar didesiam galingumui.**
- **REDLITHIUM-ION™ akumuliatorius su atskirų celių kontrole.**
- **Universalus laikiklis visiems standartiniams 6 ir 8 mm priedams.**
- **Siaura konstrukcija dar patogesniai darbu.**
- **Keičiamos dulkių grotelės apsaugo variklį ir padidina jo tarnavimo laiką.**
- **Suklio kaklelis su guminiu antgaliu dar patogesniai darbu.**
- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, spyruokliuojančia įvare 6 mm, 8 mm, veržliarakčiu SW 15 / SW 17, 2 x apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, HD dėžė.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite Nr. 073811ff.

Tinkamas frezas rasite Nr. 540200 ir toliau. Tinkamas šlifavimo galvutes rasite Nr. 550600 ir toliau.

Tinkamus poliravimo akmenukus rasite Nr. 551850 ir toliau.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Svoris	2 kg
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 - 8 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	27000 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus disko Ø	50 mm
Svoris su akumulatoriumi	2 kg
Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Gamintojo pavadinimas	M18 FDGRB
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoכלis