


DNMG 150604, Rūšis: CCX

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150604 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 210 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	210 - 450 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Danga	padengtas
Ašmenys	Cermet
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Kietlydinys	CCX
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui