

**TNMG 160404, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Danga	padengtas
Kietlydinys	CCX
Drožlialaužis	PP
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Ašmenys	Cermet
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	210 - 450 m/min

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas

TNMG 160404

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui