

**VNMG 160404, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Ašmenys	Cermet
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	210 - 450 m/min
Danga	padengtas
Drožlialaužis	PP
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,

Kietlydinys	CCX
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui