


**TNMG 160408, Rūšis: CCX**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

TNMG 160408 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 210 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	CCX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	Cermet
Drožlialaužis	PP
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	210 - 450 m/min

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui