

**CC. T 060202, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC. T 060202 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,8 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 310 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	Cermet
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Drožlialaužis	PP
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	CCX
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 310 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui