


WNMG 080408, Rūšis: CCX

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080408 CCX Kietlydinys: CCX
 Drožlialaužis: PP
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 210 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PP
Ašmenys	Cermet
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	210 - 450 m/min
Danga	padengtas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kietlydinys	CCX
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui