

**CC. T 060204, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CC. T 060204 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 310 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 310 m/min
Drožlialaužis	PP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Tolerancija	M
Kietlydinys	CCX
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	Cermet

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui