

**DC.T 070204, Rūšis: CCX**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Produktų klasė	25E

## Aprašymas

### Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Drožlialaužis	PP
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	Cermet
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Kietlydinys	CCX
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 370 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui