

**CCMT 09T308, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260098 CCX    |
| GTIN             | 4960664911233 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Aprašymas**

CCMT 09T308 CCX Kietlydinys: CCX

Drožialaužis: PP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 310 m/min

**Techninis aprašymas**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius     | 2                  |
| Tolerancija                            | M                  |
| Pastūma $f$                            | 0,05 - 0,3 mm/aps, |
| Kietlydinys                            | CCX                |
| Danga                                  | padengtas          |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T308        |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka   | rupusis apdirbimas |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Drožlialaužis                                 | PP                                |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm                            |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas                   |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                                 |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,1 - 0,8 mm                      |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 310 m/min                   |
| Ašmenys                                       | Cermet                            |
| Produkto rūšis                                | keičiamosios plokštelės tekinimui |