

**DC. T 070202, Rūšis: CCX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Produktų klasė	25E

Aprašymas

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT070202
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	Cermet
Drožlialaužis	PP
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 370 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Tolerancija	M

Danga	padengtas
Kietlydinys	CCX
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui