

**CC. T 09T302, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC. T 09T302 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,8 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 310 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Danga	padengtas
Kietlydinys	CCX
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 310 m/min
Ašmenys	Cermet
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	PP
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui