

**DC.T 11T302, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Produktų klasė	25E

Aprašymas**Techninis aprašymas**

Drožialaužis	PP
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T302
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	Cermet
Tolerancija	M
Kietlydinys	CCX
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 370 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui