

**DCMT 11T308, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260387 CCX
GTIN	4960664911592
Produktų klasė	25E

**Aprašymas****Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	Cermet
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	PP
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T308
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	CCX
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 370 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui