

**VBMT 160404, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VBMT 160404 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT160404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	PP
Danga	padengtas
Kietlydinys	CCX
Pjūvio gylis a _p	0,1 - 1 mm
Ašmenys	Cermet
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui