

**VBMT 110308, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VBMT 110308 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT110308
Ašmenys	Cermet
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PP
Kietlydinys	CCX
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui