

HOLEX

Rūbų spinta su nuožulnia uždedama spintele su skyriais lauko ir darbo rūbams plastikinėmis kojomis ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 2



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 949734 2 |
| GTIN | 4067263828822 |
| Produktų klasė | 92S |

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su labai plačiu padalytu skyriumi lauko ir darbo rūbams. Tarpinė vidinė sienelė higieniškai atskiria lauko ir darbo rūbus. Dvi varstomos durys rakinamos centre spyna. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu. Lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 kabliukais.

Su plastikinėmis kojėlėmis.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------------|
| Aukštis gale | 2180 mm |
| Plotis | 600 mm |
| kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis | 1420 mm |
| Aukštis priekyje | 1950 mm |
| kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis | 328 - 530 mm |
| kiekvieno skyriaus naudingasis plotis | 2 × 240 mm |
| kiekvieno skyriaus naudingasis gylis | 477 mm |
| Gylis | 500 mm |
| Svoris | 42 kg |
| Lentynos plotis | 298 mm |
| Lentynos gylis | 477 mm |
| medžiagos storis | 0,8 mm |
| Durų atidarymo kampas | 110 laipsniai |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produkto rūšis | Rūbų spinta |