

**DNMG 150612, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Kietlydinys	CA315
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	K
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,17 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Drožlialaužis	KG
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	padengtas
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis a_p

0,5 - 3,6 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui