


CNMG 120404, Rūšis: CA315

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CA315
Pagrindinis naudojimas	K
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	KG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui