

**DNMG 150604, Rūšis: CA315****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA315
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	K
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	KG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 350 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Pastūma f	0,17 - 0,5 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p

0,5 - 3,6 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui